
FOUNDATIONS™
BY PARK HARBOR®

Sedley

CHANDELIER

PHFHL1049BN/ORB



FOR YOUR SAFETY

WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off, either the fuse is removed or the circuit breaker is shut off. You don't need special tools to install this fixture. Be sure to follow the steps in the order given. Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system. Read instructions carefully, if you are unclear as to how to proceed, consult a qualified electrician.

PARA SU SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Asegú rese de cortar el suministro de energía a los cables con los que está trabajando, ya sea quitando el fusible o cortando el disyuntor No requiere de herramientas especiales para instalar este accesorio. Asegú rese de seguir los pasos en el orden en el que se dan. Bajo ninguna circunstancia debe colgarse un accesorio de los cables de electricidad domé sticos, ni tampoco un accesorio tipo botín que se vaya a instalar en un techo que contenga un sistema de calefacció n por radiació n. Lea cuidadosamente las instrucciones. Si no tiene claro có mo va el proceso, consulte a un electricista calificado.

POUR VOTRE SÉ CURITÉ

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que les fils é lectriques sur lesquels vous travaillez sont hors tension, soit en ouvrant le fusible qui leur correspond, soit en coupant le disjoncteur gé né ral. L'installation de ce luminaire ne né cessite aucun outil spé cialisé. Veillez à bien suivre les é tapes dans l'ordre indiqué. Ne suspendez jamais un luminaire par les fils é lectriques. N'installez jamais un luminaire de style chandelier à un plafond possé dant un systè me de chauffage de type radiant. Lisez attentivement les instructions. Si vous ne savez pas exactement comment procé der, consultez un é lectricien qualifié .

CARE INSTRUCTIONS


To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Para limpiar frote el accesorio con un trapo suave. Limpie el cristal con un jabó n suave. No utilice materiales abrasivos como fibras o polvos, lana de acero o papel abrasivo.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer le luminaire, essuyez-le avec un chiffon doux. Nettoyez le verre avec un savon doux. N'utilisez pas de maté riaux abrasifs tels que des tampons à ré curer ou des poudres, de la laine d'acier ou du papier abrasif.



SAVE THIS MANUAL: RETAIN FOR CONSUMER'S USE. READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE INSTALLING THE PRODUCT: FOR PRODUCT OR INSTALLATION QUESTIONS PLEASE CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-800-221-3379.

GUARDE ESTE MANUAL: CONSÉ RVELO PARA USO DEL CONSUMIDOR. LEA ESTAS INSTRUCCIONES POR COMPLETO ANTES DE INSTALAR EL PRODUCTO: PARA PREGUNTAS SOBRE EL PRODUCTO O LA INSTALACIÓ N, LLAME A SERVICIOS AL CLIENTE AL 1-800-221-3379.

CONSERVEZ CE MANUEL : METTEZ-LE À LA DISPOSITION DES CONSOMMATEURS. LISEZ COMPLÈ TEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT : POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT LE PRODUIT OU L'INSTALLATION, VEUILLEZ APPELER LE SERVICE À LA CLIENTÈ LE AU 1-800-221-3379.

© 2018 Ferguson Enterprises, Inc. 00000 10/2018

(FIG.1)

INSTALLATION (Fig.1)

1.Fasten mounting strap (B) to outlet box (A) with two 8-32 screws (C).

2.Thread hex nut (A.c) and washer (A.b) onto threaded tubing (A.a).

3.Thread one end of threaded tubing (A.a) into loop (D).

4.Thread other end of threaded tube (A.a) into mounting strap (B).

5. Slip canopy (E) over loop (D) and adjust height of loop so half of the threaded area on the loop is exposed. After loop height is adjusted, tighten hex nut (A.c) and washer (A.b) up against mounting strap, to lock threaded tubing in position.

6. Taking the chain, determine the length you require to hang the fixture.

7.Attach one end of the chain (A.d) to the top loop of the fixture.

8. Now slip loop collar (F) and canopy (E) onto chain.

9. Attach other end of chain to loop (D). Request assistance for this step since fixture may be heavy and difficult to hold while attaching the chain.

10. Unwrap supply wire and ground wire and weave them up through the chain.


11. Slip supply wire and ground wire through center of loop (A.a).

12.Connect ground wire to mounting strap (B) using green ground screw (F).

13.Connect positive supply wire (typically black or the smooth, umarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead with appropriately sized twist on connector.

14.Connect negative supply wire (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead with appropriately sized twist on connector.

15.After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box. slip canopy up firmly against the ceiling and secure by turning the threaded collar(F) on loop (D) until tight.



Fergusonshowrooms.com
© 2018 Ferguson Enterprises, Inc. 00000 10/2018

INSTALACIÓN (Fig.1)

1.Ajuste la correa de montaje (B) a la caj a tomacorrientes (A) con dos tornillos 8-32 (C).

2Enrosque la tuerca hexagonal (A.c) y la arandela (A.b) a la tubería roscada (A.a).

3.Enrosque un extremo de la tubería roscada (A.a) dentro del lazo (D).

4.Enrosque el otro extremo del tubo roscado (A.a) dentro de la correa de montaje (B).

5.Deslice la marquesina (E) sobre el lazo (D) y ajuste la altura del lazo de manera la mitad del á rea roscada sobre el lazo que quede expuesta. Despué s de ajustar la altura del lazo, apriete la tuerca hexagonal (A.c) y la arandela (A.b) arriba contra la correa de montaje, para cerrar la tubería roscada en su posición.

6.Tomando la cadena, determine el largo que requiere para colgar el accesorio.

7.Sujete un extremo de la cadena (A.d) al lazo superior del accesorio.

8.Ahora deslice el collar de lazo (F) y la marquesina (E) sobre la cadena.

9.Sujete el otro extremo de la cadena al lazo (D). Solicite ayuda para este paso, ya que el accesorio puede ser muy pesado y difícil de sostener mientras sujeta la cadena.

10.Desenvuelva el cable de suministro y el cable de tierra y entreté jalos junto a travé s de la cadena.

11.Deslice el cable de suministro y el cable de tierra por el centro del lazo (A.a).

12.Conecte el cable de tierra a la correa de montaje (B) usando un tornillo verde de tierra (F).

13.Conecte el cable de suministro positivo (generalmente negro o con el lado liso sin marca del cordó n de dos conductores) a la guía positiva del accesorio con un giro de tamañ o apropiado en el conector.

14.Conecte el cable de suministro negativo (generalmente blanco estriado o con el lado marcado del cordó n de dos conductores) a la guía negativa del accesorio con un giro de tamañ o apropiado en el conector.

15. Despué s de conectar los cables, acomó delos cuidadosamente dentro de la caja del tomacorrientes, deslice la marquesina hacia arriba firmemente contra el techo y asegú rela girando el cuello roscado (F) sobre el lazo (D) hasta que quede apretado.

INSTALLATION (Fig. 1)

1.Fixez la barrette de fixation (B) à la boîte à prises (A) avec deux vis 8-32 (C).

2.Vissez l'é crou hexagonal (A.c) et la rondelle (A.b) sur le tube fileté (A.a).

3.Vissez une extré mité du tube fileté (A.a) dans l'anneau (D).

4.Vissez l'autre extré mité du tube fileté (A.a) dans la barrette d e fixation (B).

5.Placez la monture (E) sur l'anneau (D), puis ajustez la hauteur de l'anneau de sorte que la moitié de la zone fileté e de l'anneau soit visible.
Une fois la hauteur de l'anneau ajusté e, serrez l'é crou hexagonal (A.c) et la rondelle (A.b) contre la barrette de fixation, afin de fixer le tube fileté en place.

6.que la moitié de la zone fileté e de l'anneau soit visible.
Une fois la hauteur de l'anneau ajusté e, serrez l'é crou hexagonal (A.c) et la rondelle (A.b) contre la barrette de fixation, afin de fixer le tube fileté en place.
le luminaire.

7.Fixez une extré mité de la chaîne (A.d) sur l'anneau du haut du luminaire.

8.Placez alors la bague de l'anneau (F) et la monture (E) sur la chaîne.

9.Fixez l'autre extré mité de la chaîne à l'anneau (D). Demandez de l'aide pour cette é tape, car le luminaire est lourd et peut ê tre difficile à fixer à la chaîne.

10.Dé ballez les fils d'alimentation et de masse du luminaire et entrelacez-les le long de la chaîne, jusqu'en haut.

11.Faites passer les fils d'alimentation et de masse à travers le centre de l'anneau (A.a).

12.Raccordez le fil de masse à la barrette de fixation (B) à l'aide de la vis de borne de terre verte (F).


13.Raccordez le fil d'alimentation positif (gé né ralement le fil noir ou le cô té lisse sans marque du câ ble à deux fils) au fil d'alimentation positif du luminaire en utilisant un capuchon de connexion de taille approprié e.

14.Raccordez le fil d'alimentation né gatif (gé né ralement le fil blanc ou le cô té strié, marqué du câ ble à deux fils) au fil d'alimentation né gatif du luminaire en utilisant un capuchon de connexion de taille approprié e.

15. Une fois les fils raccordé s, repliez-les soigneusement dans la boîte à prises. Placez la monture fermement contre le plafond et fixez-la en place en faisant tourner la bague fileté e (F) sur l'anneau (D) jusqu'à ce qu'elle soit bien serré e.

© 2018 Ferguson Enterprises, Inc. 00000 10/2018

(FIG.2)



INSTALLATION (Fig.2)

1.Adjust the arms to its desired position referring to arm's position drawing (K).

2.Thread the loop (G) into the nipple (H).

3.Place the glass shade (J) over the socket (I) in order, then secure with socket ring (L).

4 Install light bulbs (not provided). Please do not exceed the maximum wattage capacity recommended on the socket (I).

We recommend the use of a clear light bulb.

INSTALACIÓN (Fig.2)

1.Ré glez les bras à la position dé siré e en vous ré fé rant au dessin de la position des bras (K).

2.Faites passer la boucle (G) dans le raccord fileté (H).

3.Placez l'abat-jour en verre (J) sur la douille (I) dans l'ordre, puis maintenez-le en place avec l'anneau de douille (L).

4.Vissez les ampoules (non fournies). Ne dé passez pas la puissance maximale recommandé e sur la prise (I).

Nous vous recommandons d'utiliser une ampoule transparente.

INSTALLATION (Fig. 2)

1.Ajuste los brazos en la posició n deseada conforme al grá fico de la posició n de los brazos (K).

2.Enrosque el lazo (G) en la boquilla (H).

3.Coloque en orden la pantalla de vidrio (J) sobre el enchufe (I), luego asegú rela con el aro del enchufe (L).

4.Instale las bombillas (no incluidas). No supere la capacidad má xima de vatios recomendada en el enchufe (I).

Recomendamos utilizar una bombilla de luz transparente.

© 2018 Ferguson Enterprises, Inc. 00000 10/2018