



Assembly & Installation Instructions

CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.

P84-AT

Follow this Instruction Sheet Carefully. Be sure Electricity is OFF Before starting Installation.

WARNING - When using Special Control Devices with this fixture, follow instructions carefully to assure NEC compliance. For more help, contact a Qualified Electrical Contractor.

CAUTION - To complete the installation, choose only UL Listed Progress Trims from the label inside the Housing. The use of any trim not listed in this Fixture is a Violation of N.E.C. Article 110-3 (B) and Voids All Warranties.

WARNING - This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and /or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

- 1.- For Wooden Joists: Use the Centering Notches (1) located on the Plaster Frame to position the Fixture. Extend the Hanger Bars (2) and hammer the 4 Nailer Tabs (3) into Joists (4). Drive additional nails through holes in Hanger Bars for alternate support if required (Fig.1). Bars may be bent to fit tight mounting conditions.
- 2.- On Suspended Ceilings: Place the Fixture on the ceiling grid with the "T" Bars (5) running through the Hanger Bar Notches (6). Fold the Hanger Bar ends closed to engage the integral Tabs (7). Secure with pliers if necessary.
- 3.- Locate Housing (8) along Hanger Bars (2) in desired position and, using pliers, squeeze the 4 Locking Tabs (10) on the Plaster Frame (11) tightly over the Bars to prevent further Housing movement. Hanger Bars may be Installed in alternate Slots (12) if mounting conditions require.
- 4.- Unsnap Junction Box Cover (13) by lifting the Leaf spring.
- 5.- Run Supply Wires through UL Listed Connectors (not supplied) in one of the five Pryouts (14) on the Junction Box (15) or Type NM cable (ROMEX) through an Opening above the Wire Retaining Plate (16). Connect Wires (17) as shown in Fig 2. Replace Cover.
- 6.- Adjust Housing (8) height: Loosen Screws (18), lower Housing to ceiling level and retighten Screws.
- 7.- To gain access to Junction Box (15) after Ceiling is finished, remove three Screws (18) that hold Housing (8) in place and lower the Housing. Junction Box Cover Plate (9) can now be removed for service.
- 8.- Select a Trim from the Wattage Label inside the Housing. Use Only Lamp Types approved for the Trim chosen.
DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WATTAGES!

FOR AIR-TIGHT APPLICATIONS

- 9.- For air-tight applications or to meet Washington State Energy Code Requirements fill the space between the housing (8) and drywall ceiling (19) with silicone caulking, tape, or any other means acceptable to the local code official. Progress Lighting Gasket Kit 8584-01 (purchased separately) can be used for this purpose. (See Fig. 2).

(Ceiling Opening is to be 5 1/4" Dia.)

This Instruction Sheet is also intended to be used as a Paint Shield.

Upon completion of Installation, Crumple this Sheet up and Insert it up into the Housing to Protect the Socket and Labels from being Spray Painted.

Instrucciones de ensamblaje e instalación

Precaución: Lea cuidadosamente las instrucciones y desconecte la electricidad del cortacircuitos principal antes de iniciar la instalación.

SIGA ESTA GUÍA CUIDADOSAMENTE; ASEGÚRESE DE QUE LA CORRIENTE ELÉCTRICA ESTÉ APAGADA ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN.

ADVERTENCIA - Si con este aplique se usan dispositivos de control especiales, debe seguir las instrucciones detalladamente para garantizar el cumplimiento con el código nacional de electricidad (N.E.C.). Si necesita ayuda adicional, comuníquese con un electricista calificado.

PRECAUCIÓN - Para completar la instalación, use exclusivamente uno de los rebordes Progress listados por UL, indicados en la etiqueta en el interior de la caja. El uso de un borde no listado constituye una violación del artículo 110-3 (B) del N.E.C. y anula toda garantía.

ADVERTENCIA - Este producto contiene substancias químicas que según el Estado de California causa cáncer, defectos de nacimiento y /o daño al sistema reproductor. Lavarse bien las manos después de instalar, manipular, limpiar o tocar de manera alguna este producto.

1.- PARA VIGAS: Use las muescas de centrar (1), ubicadas en el marco de yeso para situar la lámpara. Extienda las barras de suspensión (2) y clave las cuatro pestañas para clavos (3) en las vigas (4). Martille clavos adicionales por los agujeros en las barras de suspensión para proporcionar soporte adicional cuando sea necesario (Fig.1). Se puede encorvar las para acomodar condiciones estrechas de montaje.

2.-TECHOS SUSPENDIDOS: Coloque el aplique en el enrejado del techo de modo que las barras "T" (5) pasen por las muescas (6) de las barras para colgar. Cierre las barras doblando sus extremos, a fin de acoplar las lengüetas integrales (7). De ser necesario, afiance con tenazas.

3.- UBIQUE LA CAJA (8) a lo largo de las barras para colgar (2) en la posición deseada y, usando tenazas, apriete bien las 4 trabas (10) en el bastidor de yeso (11) sobre las barras-para impedir que la caja se mueva. Los colgadores de barra pueden ser instalados en otras ranuras (12) cuando las condiciones de montaje lo exijan.

4.- ABRA LA TAPA DE LA CAJA DE CONEXIONES (13) levantando el muelle de hoja.

5.- PASE LOS HILOS DEL SUMINISTRO: Por los conectores UL listado (no incluidos), en uno de los cinco agujeros ciegos (14) en la caja de conexiones (15) o, cable tipo NM (Romex), por una apertura encima de la placa de retención (16). Conecte los hilos (17) conforme a Fig.2. Reponga la cubierta.

6.- Regule la altura de la cubierta (8): Afloje los tornillos (18), baje la cubierta a ras del cieloraso y enrosque de nuevo los tornillos.

7.- Para proporcionar acceso a la caja de empalmes (15), después de acabar con el cieloraso, desenrosque los tres tornillos (18) que mantienen la cubierta (8) en posición. Baje la cubierta. Ahora se puede retirar la cubierta de la caja de empalmes (9) para hacer el mantenimiento.

8.- ESCOJA UN REBORDE de los indicados en la etiqueta de vataje en el interior de la caja. Use exclusivamente los tipos de lámpara aprobados para el borde seleccionado. NO EXCEDA LOS VATAJES MÁXIMOS RECOMENDADOS!

PARA APLICACIONES HERMÉTICAS

9.- Para instalaciones herméticas o para cumplir con las exigencias del Código de Energía del Estado de Washington, llenar el espacio entre la cubierta (8) y el cieloraso (19) de muro de mampostería sin mortero con una masilla de silicona, cinta, o otro medio conforme al código local oficial. Se puede usar el Kit de Junta Progress Lighting P8584-01 (comprar por separado). (Vea Fig. 2).

(La abertura en el cieloraso debe ser 5 1/4 pulgadas (13,3 cm) de diámetro)

Esta hoja de instrucciones sirve también para protección contra pintura.

Al acabar con la instalación, arrugue esta hoja e insértela en la caja para proteger el portalámparas y las etiquetas contra aplicaciones de pintura con pistola pulverizadora.




FIG.2

Instructions d'Assemblage et Installation

Mise en garde: Lire les instructions avec soin et couper le courant au disjoncteur central avant de commencer l'installation.

VEUILLEZ SUIVRE CES INSTRUCTIONS AVEC SOIN; COUPEZ L'ÉLECTRICITÉ AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

AVERTISSEMENT - Si des dispositifs de contrôles spéciaux sont utilisés en conjonction avec ce luminaire, suivre scrupuleusement ces instructions pour assurer la conformité N.E.C. Pour toute assistance supplémentaire, demander conseil auprès d'un électricien qualifié.

ATTENTION - Pour compléter l'installation, choisir uniquement une garniture Progress agréée UL sur l'étiquette apposée à l'intérieur du boîtier. L'emploi sur ce luminaire de toute garniture non conforme aux normes UL est en infraction à l'article N.E.C. 110-3 (B) et annule toute garantie.

AVERTISSEMENT - Ce produit contient des composants chimiques qui selon l'état de Californie provoquent un cancer, des infirmités de naissance et (ou) du mal au système reproductif. Il faut laver les mains soigneusement après avoir installé, manipulé, nettoyé, ou autrement touché ce produit.

1.- POUR SOLIVES: Utilisez les entailles pour faire centrer (1), situées sur le cadre en plâtre pour mettre la lampe en position. Faites étendre les barres de suspension (2) et martelez les quatre pattes à clous (3) dans les solives (4). Enfoncez des clous supplémentaires par les trous dans les barres de suspension afin de donner support additionnel s'il est nécessaire (Fig.1). Les barres peuvent être courbées aux conditions de montage étroites.

2.- MONTAGE SUR PLAFOND SUSPENDU: placer le luminaire sur le faux plafond en faisant passer les barres en "T" (5) dans les encoches pratiquées dans les barres de suspension (6). Replier les extrémités des barres de suspension pour les fermer et y engager les pattes de montage intégral (7). Fixer au besoin à l'aide de pinces.

3.- PLACER LE BOÎTIER A EN POSITION SOUHAITÉE LE long DES BARRES DE SUSPENSION ET, À L'AIDE DE PINCES, BIEN SERRER LES 4 PATTES DE VEROUILAGE (10) SUR LE CADRE EN PLÂTRE (11) ET AU-DESSUS DES BARRES DE SUSPENSION POUR FIXER LE BOÎTIER. LES BARRES DE SUSPENSION (8) PEUVENT ÊTRE INSTALLÉES DANS LES RAINURES ALTERNATIVES (12) QUAND LES CONDITIONS DE MONTAGE L'EXIGENT.

4.- DÉTACHER LE COUVERCLE DE BOÎTE DE JONCTION (13) EN SOULEVANT LE RESSORT À LAMES.

5.- FAITES PASSER LES FILS D'ALIMENTATION: Par les coincards de relais UL qualifié (non fournis) dans une des cinq débouchures (14) sur le boîtier de raccordement (15) ou, câble Classe NM (Romex), par l'ouverture au dessus de la plaque de retention (16). Placez et reliez les fils (17) selon Fig.2. Remettez la couverture.

6.- AJUSTEZ LA HAUTEUR DU LOGEMENT (8): Desserrez les vis (18), faites descendre le logement au niveau du plafond et serrez à nouveau les vis.

7.- Pour avoir accès à la boîte de dérivation (15), quand le plafond est terminé, dévissez les trois vis (18) qui maintiennent le logement (8) en place. Descendez le logement. Maintenant le couvercle de la boîte de dérivation (9) peut être retiré pour effectuer l'entretien.

8.- SÉLECTIONNER UNE GARNITURE sur l'étiquette apposée à l'intérieur du boîtier. Utiliser uniquement des types de lampes conformes à la garniture choisie. NE PAS DÉPASSER LES LIMITES MAXIMALES DE CONSOMMATION EN WATTS INDICUÉES!

POUR APPLICATIONS HERMETIQUES

9.- Pour les applications hermétiques ou pour satisfaire aux exigences du Code de l'Énergie de l'État de Washington, combler l'espace entre le logement (8) et le plafond (19) en mur de pierres sèches avec un mastic de silicone, ruban, ou autre moyen qui conforme au code local officiel. On peut utiliser le nécessaire de Joint Progress Lighting P8584-01 (acheter séparément). (Voir Fig. 2).

(L'aperture au plafond doit être 5 1/4 pouces (13,3 cm) de diamètre.)

Cette feuille d'instructions est conçue pour usage en tant que protection contre peinture.

Après avoir terminé l'installation, froissez cette feuille et insérez-la dans le logement pour protéger la douille et les étiquettes contre les applications de peinture à pistolet.




FIG.2







FIG.2

FIG. 3