aquatherm blue pipe® REDUCING TEE (OUTLET) (continued)

SDR	Part no.	Dimension (ND — OD)	d	d1	l	l1	z	D1	Weight
			[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[lb]
11	2613601	6" x 6" x 2 ½" — 160 x 160 x 75 mm	6.30	2.95	9.06	4.80	3.62	3.94	7.33
	2613603	6" x 6" x 3" — 160 x 160 x 90 mm	6.30	3.54	9.06	4.92	3.62	4.72	11.4
	2613609	8" x 8" x 2 ½" — 200 x 200 x 75 mm	7.87	2.95	11.8	5.59	4.41	3.94	12.0
	2613611	8" x 8" x 3" — 200 x 200 x 90 mm	7.87	3.54	11.8	5.71	4.41	4.72	12.3
	2613613	8" x 8" x 3 ½" — 200 x 200 x 110 mm	7.87	4.33	11.8	5.87	4.41	5.79	12.8
	2613615	8" x 8" x 4" — 200 x 200 x 125 mm	7.87	4.92	11.8	6.10	4.53	6.57	13.5
	2613625	10" x 10" x 2 ½" — 250 x 250 x 75 mm	9.84	2.95	14.8	6.57	5.39	3.94	27.4
	2613627	10" x 10" x 3" — 250 x 250 x 90 mm	9.84	3.54	14.8	6.69	5.39	4.72	27.4
	2613629	10" x 10" x 3 ½" — 250 x 250 x 110 mm	9.84	4.33	14.8	6.85	5.39	5.79	28.1
	2613631	10" x 10" x 4" — 250 x 250 x 125 mm	9.84	4.92	14.8	7.09	5.51	6.57	28.7
	2013651	12" x 12" x 4" — 315 x 315 x 125 mm	12.4	4.92	18.1	8.39	6.81	6.57	55.1
	2013653[a]	12" x 12" x 6" — 315 x 315 x 160 mm	12.4	-	18.1	9.37	-	6.30	55.2
	2013663	14" x 14" x 4" — 355 x 355 x 125 mm	14.0	4.92	18.9	9.17	7.60	6.57	71.7
	2013665[a]	14" x 14" x 6" — 355 x 355 x 160 mm	14.0	-	18.9	10.2	-	6.30	71.7
	2013667[a]	14" x 14" x 8" — 355 x 355 x 200 mm	14.0	-	18.9	10.5	-	7.87	66.6
	2013676	16" x 16" x 4" — 400 x 400 x 125 mm	15.8	4.92	19.7	10.0	8.46	6.57	92.8
	2013678[a]	16" x 16" x 6" — 400 x 400 x 160 mm	15.8	-	19.7	10.1	-	6.30	97.2
	2013680[a]	16" x 16" x 8" — 400 x 400 x 200 mm	15.8	-	19.7	11.0	-	7.87	97.2
	2013682[a]	16" x 16" x 10" — 400 x 400 x 250 mm	15.8	-	19.7	11.0	-	9.84	101
	2013690	18" x 18" x 4" — 450 x 450 x 125 mm	17.7	4.92	20.7	11.0	9.45	6.57	123
	2013692[a]	18" x 18" x 6" — 450 x 450 x 160 mm	17.7	-	20.7	12.0	-	6.30	128
	2013694[a]	18" x 18" x 8" — 450 x 450 x 200 mm	17.7	-	20.7	12.0	-	7.87	128
	2013696[a]	18" x 18" x 10" — 450 x 450 x 250 mm	17.7	-	20.7	12.0	-	9.84	128
	2013698[a]	18" x 18" x 12" — 450 x 450 x 315 mm	17.7	-	20.7	12.4	-	12.4	129
9	0813600	6" x 6" x 2 ½" — 160 x 160 x 75 mm	6.30	2.95	9.06	4.80	3.62	3.94	8.69
	0813602	6" x 6" x 3" — 160 x 160 x 90 mm	6.30	3.54	9.06	4.92	3.62	4.27	8.96
	0813608	8" x 8" x 2 ½" — 200 x 200 x 75 mm	7.87	2.95	11.8	5.59	4.41	3.94	17.1
	0813610	8" x 8" x 3" — 200 x 200 x 90 mm	7.87	3.54	11.8	5.71	4.41	4.27	17.4
	0813612	8" x 8" x 3 ½" — 200 x 200 x 110 mm	7.87	4.33	11.8	5.87	4.41	5.79	18.0
	0813614	8" x 8" x 4" — 200 x 200 x 125 mm	7.87	4.92	11.8	6.10	4.53	6.57	18.0
	0813624	10" x 10" x 2 ½" — 250 x 250 x 75 mm	9.84	2.95	14.8	6.57	5.39	3.94	32.9
	0813626	10" x 10" x 3" — 250 x 250 x 90 mm	9.84	3.54	14.8	6.69	5.39	4.27	33.2
	0813628	10" x 10" x 3 ½" — 250 x 250 x 110 mm	9.84	4.33	14.8	6.85	5.39	5.79	33.8
	0813630	10" x 10" x 4" — 250 x 250 x 125 mm	9.84	4.92	14.8	7.09	5.51	6.57	34.2
	0813904	12" x 12" x 4" — 315 x 315 x 125 mm	12.4	4.92	18.1	8.39	6.81	6.57	63.4
	0813906[a]	12" x 12" x 6" — 315 x 315 x 160 mm	12.4	-	18.1	9.37	-	6.30	65.0
	0813916	14" x 14" x 4" — 355 x 355 x 125 mm	14.0	4.92	18.9	9.17	7.60	6.57	85.3
	0813918[a]	14" x 14" x 6" — 355 x 355 x 160 mm	14.0	-	18.9	10.2	-	6.30	85.4
	0813920[a]	14" x 14" x 8" — 355 x 355 x 200 mm	14.0	-	18.9	10.5	-	7.87	85.5

[a]Branch outlet has a butt-fusion connection.