








Location:

3DIV-BODY
Triple Outlet Diverter Valve
Specification Submittal



<p>Model Numbers</p>	<p>Specification</p>
<p><input type="checkbox"/> 3DIV-BODY <i>Triple Outlet Diverter Valve</i></p>	<p>Triple outlet diverter valve features shared functionality and includes defined detents. Inlet and outlet connections are both 1/2" male IPS & 1/2" female sweat. Components made from lead free metal construction.</p>  
<p>Compliance</p>	<p>Warranty</p>
<p>-ASME A112.18.1/CSA B125.1</p> 	<p>Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations. 5 Years - for industrial/commercial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.</p>

Dimensions







Measurements	
A	2 5/8", 67 mm
B	Hole Size Min. Ø 3", 76 mm Max. Ø 3 1/4", 83 mm
C	5 3/4", 146 mm
D	(4x) 1/2" male IPS & (4x) 1/2" female sweat
E	See note 1
F	5 3/8", 137 mm
G	Hole Size Min. Ø 1 3/4", 44 mm Max. Ø 1 7/8", 48 mm LD-15A Escutcheon: 3DIV Temptrol Temptrol II Temptrol Commercial Temptrol Deluxe Safetymix Visu-Temp

Notes:


- 1) Figure is determined by style of trim attached to shower valve. See rough-in dimension drawing for shower valve application with diverter valve.
- 2) Dimensions subject to change without notice.

3DIV-BODY
Inverseur de sortie triple
Présentation des spécifications



<p>Numéro de modèle</p> <p><input type="checkbox"/> 3DIV-BODY <i>Inverseur de sortie triple</i></p>	<p>Spécification</p> <p>L'inverseur de sortie triple présente des fonctionnalités partagées et comporte des crans précis. Les raccords d'entrée et de sortie sont un IPS mâle de 1/2 po et un femelle de 1/2 po soudé à l'étain. Les composants sont fabriqués de métal sans plomb.</p>  
<p>Conforme</p> <p>-ASME A112.18.1/CSA B125.1</p> 	<p>Garantie</p> <p>À vie limitée - à l'acheteur original dans les installations du consommateur ou résidentielles. 5 ans - pour des installations commerciales et industrielles. Se reporter au site www.symmons.com/warranty (en anglais) pour l'information complète concernant la garantie.</p>

Dimensions



Mesures	
A	2 5/8 po, 67 mm
B	Taille du trou Min. Ø 3 po, 76 mm Max. Ø 3 1/4 po, 83 mm
C	5 3/4 po, 146 mm
D	(4x) Raccord IPS mâle de 1/2 po et (4x) raccord femelle soudé à l'étain de 1/2 po
E	Voir la remarque 1
F	5 3/8 po, 137 mm
G	Taille du trou Min. Ø 1 3/4", 44 mm Max. Ø 1 7/8", 48 mm Rosace LD-15A: 3DIV Temptrol Temptrol II Temptrol Commercial Temptrol Deluxe Safetymix Visu-Temp

Remarques :

- 1) La figure est déterminée par le style de garniture attaché à la vanne de douche. Voir le dessin de côté de la robinetterie brute pour le fonctionnement d'une soupape de douche avec une vanne de dérivation.
- 2) Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.