








EN Assembly instructions

FR Instructions de montage

ES Instrucciones de montaje



RainBrain
15840181






Symbols Used / Explication des pictogrammes / Simbología

	English	Français	Español
	Warning hazardous electrical voltage	Tension électrique dangereuse	Tensión peligrosa
	Attention! Must be adhered to!	Attention ! À respecter à la lettre !	¡Atención! Identifica las instrucciones que se respetarán obligatoriamente
	NOTE Indicates information, whose content is important and must be observed.	REMARQUE Attire l'attention sur des informations dont le contenu est important et doit être respecté.	Nota: Identifica información importante para el correcto funcionamiento.
	Electrician	Monteur-électricien	Electricista
	Installation tool/installation sequence	Outilsage/ordre de montage	Herramienta/orden de tareas de montaje
	Dimensions Installation dimensions	Cotes Cotes de montage	Dimensiones Medidas de montaje
	Specifications	Caractéristiques techniques	Datos técnicos
	Installation diagrams	Plans d'installation	Dibujos de instalación
	Potential equalization	Liaison équipotentielle	Protección equipotencial
	Audio amplifier (not available from Hansgrohe)	Amplificateur audio (pas disponible chez Hansgrohe)	Audio-aplicadores (no forma parte de la gama de productos de Hansgrohe)
	Conduit 3/4" / 1"	Gaine 3/4" / 1"	Tubo vacío 3/4" / 1"
	Conduit for speaker wire, 3/4"	Gaine vide haut-parleur 3/4"	Tubo vacío altavoces 3/4"
	Max. water pressure = 145 PSI	max = 145 PSI	max = 145 PSI
	Hot water supply	Raccord d'eau /Eau chaude	Conexión de agua / agua caliente
	Cold water supply	Raccord d'eau /Eau froide	Conexión de agua/agua fría



Symbols Used / Explication des pictogrammes / Simbología

	English	Français	Español
	Showerhead	Douchette de tête	Surtidor de ducha de rociado
	Handshower	Douchette à main	Surtidor de ducha de mano
	Bodysprays	Douchette latérale	Surtidores laterales
	No connection	Pas de raccord	sin conexión
	Waterproof sealant	Silicone (sans acide acétique!)	Silicona (sin ácido acético)
	Teflon tape	Fil téflon /chanvre Fermit	Hilo de teflón /cáñamo Fermit



Technical Information / Données techniques / Datos técnicos

Recommended water pressure	Pression d'eau recommandée	Presión recomendada en servicio	15 - 75 PSI
Max. water pressure	Pression d'eau maximum	Presión en servicio max.	145 PSI
Recommended hot water temp.	Température recommandée d'eau chaude	Temperatura recomendada del agua caliente	120° - 140° F*
Max. hot water temp	Température maximum d'eau chaude	Temperatura del agua caliente max.	176° F*
Flow rate	Capacité nominale	Caudal máximo	11.2 GPM @ 44 PSI
Connections hot - left / cold - right	Conexiones froid côté droit, chaud côté gauche		3/4" NPT

*Please know and follow all applicable local plumbing codes when setting the temperature on the water heater.

* Vous devez connaître et respecter tous les codes de plomberie locaux applicables pour le réglage de la température du chauffe-eau.

*Debe conocer y cumplir todos los códigos locales aplicables para ajustar la temperatura del calentador de agua.



Installation Considerations

- For best results, Hansgrohe recommends that this unit be installed by a licensed, professional plumber.
- Please read over these instructions thoroughly before beginning installation. Make sure that you have all tools and supplies needed to complete the installation.
- This rough must be completed with Rainbrain finish set 15841001.



The terminal block must be installed in a safe, dry, accessible location.



Provide an access panel to allow future maintenance of the terminal block and power box.

- The power box is included with finish set 15841001. It incorporates a thermostatic mixing valve.
- The maximum flow rate of the Rainbrain is 11.2GPM @ 44 PSI, depending on which shower functions are used. Make sure that the water heater and the drain are adequately sized for your system.



The terminal block must be installed horizontally, with the Hansgrohe logo legible. The terminal block and the piping to it must be properly supported.

- The screws and anchors included with the terminal block are suitable for use in concrete. If another backing material is used, the installer must provide the proper fasteners.
- The flexible plastic conduit included for the control and audio cables may not meet code in all areas. If this is the case in your area, the installer must provide approved conduit.
- To prevent scald injury, the maximum output temperature of the

shower valve must be no higher than 120°F. In Massachusetts, the maximum output temperature can be no higher than 112°F.

- Keep this booklet and the receipt (or other proof of date and place of purchase) for this product in a safe place. The receipt is required should it be necessary to request warranty parts.

Electrical Service

- The power box (included with finish set 15841001) requires 110 V electrical service. The service must be installed by a licensed electrician in compliance with all applicable local codes.
- GFCI protection must be provided.
- If required by local code, a grounding/potential equalization wire must also be installed.

Audio Amplifier

- The operating panel sends out a standard signal (L,R, Audio GND) with lever Odbu (0.775 V).
- Finish set 15841001 includes 22 feet of control cable to connect the power box to the touch display, and 22 feet of audio cable to connect the touch display to the amplifier.
- Hansgrohe recommends the use of Axor Starck speakers (part #40874xx1/40876180) in combination with an amplifier (not provided by Hansgrohe).

À prendre en considération pour l'installation

- Pour de meilleurs résultats, Hansgrohe recommande que ce produit soit installé par un plombier professionnel certifié.
- Veuillez lire toutes ces instructions avant de procéder à l'installation. Assurez-vous de disposer de tous les outils et du matériel nécessaires pour l'installation.
- Cette pièce intérieure doit être complétée par l'ensemble de finition Rainbrain 15841001.



Le bloc de raccordement doit être installé dans un endroit sécuritaire, sec et facile d'accès.



Prévoyez l'installation d'un panneau d'accès pour permettre l'entretien ultérieur du bloc de raccordement et du boîtier d'alimentation.

- Le boîtier d'alimentation est fourni avec l'ensemble de finition 15841001. Il comprend un mélangeur thermostatique.
- Le débit maximal de l'appareil Rainbrain est de 11,2 gpm @ 44 lb/po². Le débit réel dépend des fonctions utilisées dans la douche. Assurez-vous d'utiliser un chauffe-eau et un drain de taille adéquate pour votre système.



Le bloc de raccordement et le boîtier d'alimentation doivent être installés à l'horizontale, avec le logo Hansgrohe visible. Le bloc de raccordement et la tuyauterie raccordée doivent être soutenus correctement.

- Les vis et chevilles fournies avec le bloc de raccordement conviennent pour le béton. Si un autre matériel d'appui est utilisé, l'installateur devra installer les fixations appropriées.
- Il est possible que le conduit en plastique flexible fourni pour le câble de commande et le câble audio ne soit pas conforme aux codes de toutes les régions. En pareil cas, l'installateur doit utiliser un conduit approuvé dans votre région.
- Pour éviter les blessures par brûlure, la température de sortie maximale du robinet de la douche ne doit pas excéder 120 °F (48,9 °C). Dans le Massachusetts, la température de sortie maximale ne doit pas excéder 112 °F (44,5 °C).
- Conservez ce livret et la facture (ou autre preuve de la date et du lieu d'achat) de ce produit dans un endroit sûr. La facture est requise pour les demandes de pièces couvertes par la garantie.



Branchement électrique

- Le boîtier d'alimentation (fourni avec l'ensemble de finition 15841001) nécessite un branchement électrique 110 V. La prise doit être installée par un électricien certifié, en respectant tous les codes locaux en vigueur.
- Vous devez disposer d'une protection par disjoncteur de fuite à la terre.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par un électricien certifié.
- Assurez-vous de couper l'alimentation électrique avant de travailler sur le boîtier d'alimentation.
- Si les codes locaux l'exigent, installez un conducteur de mise à la terre/d'équipotentialité sur le bloc de raccordement et/ou le boîtier d'alimentation.

Consideraciones para la instalación

- Para obtener los mejores resultados, Hansgrohe recomienda que la instalación de esta unidad esté a cargo de un plomero profesional matriculado.
- Antes de comenzar la instalación, lea estas instrucciones detenidamente. Asegúrese de tener las herramientas y los insumos necesarios para completar la instalación.
- Esta pieza interior debe completarse con el juego de terminación Rainbrain 15841001.



El bloque terminal debe instalarse en una ubicación segura, seca y accesible.



Proporcione un panel de acceso para permitir el mantenimiento futuro del bloque terminal y la caja de alimentación.

- La caja de alimentación se incluye con el juego de terminación 15841001. Incorpora una válvula mezcladora termostática.
- El caudal máximo de Rainbrain es 11.2GPM a 44 PSI. El caudal real depende de la función de ducha que se utiliza. Asegúrese de que el calentador de agua y el desagüe tengan el tamaño adecuado para su sistema.



El bloque terminal y la caja de alimentación deben instalarse en posición horizontal, para que el logo de Hansgrohe sea legible. El bloque terminal y su tubería deben contar con un soporte adecuado.

- Los tornillos y pernos de anclaje incluidos con el bloque terminal son aptos para usar en concreto. Si se usa otro material de soporte, el instalador debe proporcionar los elementos de fijación adecuados.
- El conducto plástico flexible incluido para los cables de audio y control pueden no cumplir con los requisitos de códigos de todas las áreas. Si este es el caso en su área, el instalador debe proporcionar un conducto aprobado.
- Para evitar daños por escaldadura, la temperatura de salida máxima de la válvula de la ducha no debe exceder los 120°F. En

Amplificateur audio

- Le panneau de commande achemine un signal standard (L, R, Audio GND) avec un niveau de 0 dBu (0,775 V).
- L'ensemble de finition 15841001 comprend un câble de commande de 22 pi (6,7 m) pour connecter le boîtier d'alimentation à l'afficheur tactile, et un câble audio de 22 pi (6,7 m) pour connecter l'afficheur tactile à l'amplificateur.
- Hansgrohe recommande l'utilisation de haut-parleurs Axor Starck (pièce n° 40874xx1/40876180) avec un amplificateur (non fourni par Hansgrohe).

Massachusetts, la temperatura de salida máxima de la válvula de la ducha no debe exceder los 112°F.

- Conserve este folleto y el recibo (u otro comprobante del lugar y fecha de compra) de este producto en lugar seguro. El recibo se requiere en caso de que sea necesario solicitar piezas bajo garantía.




Servicio eléctrico


- La caja de alimentación (incluida con el juego de terminación 15841001) requiere de un servicio eléctrico de 110 V. El servicio debe ser instalado por un electricista matriculado que cumpla con todos los códigos locales aplicables.
- Se debe proporcionar protección de ICFT.
- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista matriculado.
- Verifique que la electricidad esté cortada antes de comenzar a trabajar con la caja de alimentación.
- Si lo requiere el código local, instale un cable de ecualización de potencial/a tierra en el bloque terminal o la caja de alimentación.

Amplificador de audio



- El panel de operación emite una señal estándar (conexión a tierra de audio L y R) con nivel 0dbu (0.775 V).
- El juego de terminación 15841001 incluye un cable de control de 22 pies para conectar la caja de alimentación a la pantalla digital, y un cable de audio de 22 pies para conectar la pantalla digital al amplificador.
- Hansgrohe recomienda el uso de los parlantes Axor Starck (pieza #40874xx1/40876180) junto con un amplificador (no provisto por Hansgrohe).

Suggested Installation






Suggested Installation





Wiring Schematic









- A** Showerhead 3-function
- B** Showerhead 2-function
- C** Showerhead 1-function



- A** Douchette de tête triple
- B** Douchette de tête double
- C** Douchette de tête simple

- A** Triple surtidor de ducha de rociado
- B** Doble surtidor de ducha de rociado
- C** Surtidor de ducha de rociado









EN Select the location for the terminal block and power box. It should be installed in a dry, accessible location.


! **Leave access to allow future servicing of the terminal block and power box**

FR Sélectionnez l'emplacement du bloc de raccordement et du boîtier d'alimentation. Vous devez effectuer l'installation dans un endroit sec et facile d'accès.

! **Laissez un accès pour permettre l'entretien ultérieur du bloc de raccordement et du boîtier d'alimentation.**

ES Seleccione la ubicación del bloque terminal y la caja de alimentación. Debe instalarse en una ubicación seca y accesible.

! **Deje un acceso para permitir el mantenimiento futuro del bloque terminal y la caja de alimentación.**



EN Install the noise preventers on the terminal block. Screw the terminal block to a header board or other support.

! **The terminal block must be installed horizontally, with the Hansgrohe logo legible. The terminal block and the piping to it must be properly supported.**

Connect the hot supply to the hot inlet and the cold supply to the cold inlet.

! **If the supplies are not connected to the correct inlets, the thermostatic mixer will not function correctly, resulting in a scald hazard to the bather.**

Install the outlet lines.

If one of the outlets is not used, seal it using a plug.

FR Installez les atténuateurs de bruit sur le bloc de raccordement. Vissez le bloc de raccordement à un panneau ou un autre type de support.

! **Le bloc de raccordement doit être installé à l'horizontale, avec le logo Hansgrohe visible. Le bloc de raccordement et la tuyauterie raccordée doivent être soutenus correctement.**

Raccordez la conduite d'alimentation en eau chaude à l'orifice d'entrée pour l'eau chaude, et la conduite d'alimentation en eau froide à l'orifice d'entrée pour l'eau froide.

! **Lorsque les conduites d'alimentation ne sont pas raccordées aux orifices d'entrée appropriés, le mélangeur thermostatique ne fonctionnera pas correctement et peut causer des brûlures.**

Installez les conduites de sortie.

Si l'une des conduites n'est pas utilisée, scellez-la à l'aide d'un bouchon.

ES Instale los silenciadores en el bloque terminal. Atornille el bloque terminal al panel de cabezal u otro soporte.


! **El bloque terminal debe instalarse en posición horizontal, para que el logo de Hansgrohe sea legible. El bloque terminal y su tubería deben contar con un soporte adecuado.**

Conecte el suministro de agua caliente a la entrada de agua caliente y el suministro de agua fría a la entrada de agua fría.

! **Si los suministros no se conectan a las entradas correctas, la válvula mezcladora termostática no funcionará adecuadamente, lo que resultará en un peligro de escaldadura para el usuario.**

Instale las salidas.

Si una de las salidas no se utiliza, séllela con un tapón.



FR Rincez la tuyauterie en suivant la procédure ci-dessous.



Le fait de ne pas rincer les conduites d'alimentation peut causer des dommages aux solénoïdes et compromettre le fonctionnement de l'appareil Rainbrain. Les dommages occasionnés par les débris ne sont pas couverts par la garantie de Hansgrohe.

- (1) Maintenez la valve de service fermement à l'aide d'une clé de 24 mm (non comprise).
- (2) Retirez les couvercles de la valve de service de la pièce intérieure à l'aide d'une clé hexagonale de 12 mm (non comprise).
- (3) Retirez les éléments du filtre.

EN Flush the piping using the following procedure.



Failure to flush the supplies may cause debris damage to the solenoids, which will cause the Rainbrain to malfunction. Debris damage is not covered by the Hansgrohe warranty.


- (1) Hold the service valve firmly using a 24 mm wrench (not included).
- (2) Remove the service valve covers from the rough using a 12 mm Allen wrench (not included).
- (3) Remove the filter elements.

ES Lave la tubería utilizando el siguiente procedimiento.



Si los suministros no se lavan, puede causar daño por residuos a las solenoides, lo que provocará el mal funcionamiento de Rainbrain. Estos daños por residuos no están cubiertos por la garantía de Hansgrohe.


- (1) Sostenga la válvula de servicio firmemente con una llave de 24 mm (no incluida).
- (2) Retire las tapas de la válvula de servicio de la pieza interior con una llave Allen de 12 mm (no incluida).
- (3) Retire los elementos del filtro.



EN Install the covers.

FR Installez les couvercles.


ES Instale las tapas.



EN Turn the water on.
Flush the hot and cold supplies for at least 5 minutes.

FR Ouvrez l'eau.
Rincez les conduites d'alimentation en eau chaude et froide pendant au moins 5 minutes.


ES Abra el suministro de agua.
Lave los suministros de agua caliente y agua fría durante al menos 5 minutos.



EN Turn the water off at the main.
(1) Hold the service valve firmly using a 24 mm wrench.
(2) Remove the service valve covers.

FR Fermez l'eau à la valve principale.
(1) Maintenez la valve de service fermement à l'aide d'une clé de 24 mm.
(2) Retirez les couvercles de la valve de service.


ES Cierre el paso del agua en la entrada del suministro.
(1) Sostenga la válvula de servicio firmemente con una llave de 24 mm.
(2) Retire las tapas de la válvula de servicio.



EN (1) Replace the filter elements.
(2) Replace the service valve covers.

FR (1) Réinstallez les éléments du filtre.
(2) Réinstallez les couvercles de la valve de service.

ES (1) Reemplace los elementos del filtro.
(2) Reemplace las tapas de la válvula de servicio.

**EN Install the rough for the touch panel display**



Connect the conduits to the installation box.


FR Installez la pièce intérieure pour l'afficheur tactile

Raccordez les conduits au boîtier d'installation.

ES Instale la pieza interior para la pantalla de panel digital

Conecte los conductos a la caja de instalación.

**EN Install the box so that the outside surface of the finished wall will fall between the "min" and "max" markings.****FR Installez le boîtier de façon à ce que la surface extérieure du mur fini se trouve entre les repères « min » et « max ».****ES Instale la caja de modo que la superficie exterior de la pared terminada quede entre las marcas "min" y "max".****EN Seal the gap between the sheet rock and the installation box using waterproof sealant.****FR Scellez l'espace entre le panneau de plâtre et le boîtier d'installation en utilisant un agent d'étanchéité.****ES Selle el espacio entre la placa de yeso y la caja de instalación con un sellador impermeable.**



EN Apply adhesive to the wall and the box.



Do not use hot glue.

FR Appliquez un adhésif sur le mur et le boîtier.




N'utilisez pas de colle chaude.

ES Aplique adhesivo a la pared y a la caja.



No use cola caliente.



EN Install the sealing collar, pressing it firmly into the adhesive and sealant.


Install the finished wall surface over the sealing collar and against the installation box.

FR Installez le collet d'étanchéité en l'appuyant fermement dans l'adhésif et le scellant.

Installez la surface de mur fini sur le collet d'étanchéité et contre le boîtier d'installation.

ES Instale el collar de sellado presionándolo firmemente en el adhesivo y el sellador.

Instale la superficie de la pared terminada sobre el collar de sellado y contra la caja de instalación.



Limited Consumer Warranty

This product has been manufactured and tested to the highest quality standards by Hansgrohe, Inc. ("Hansgrohe").

This warranty is limited to Hansgrohe products that are purchased by a consumer in the United States or Canada after March 1, 1996, and installed in either in the United States or in Canada.

WHO IS COVERED BY THE WARRANTY

This warranty extends to the original purchaser only. This warranty is non-transferable.

WHAT IS COVERED BY THE WARRANTY

The warranty covers only your Hansgrohe manufactured product. Hansgrohe warrants this product against defects in material or workmanship as follows:

Hansgrohe will replace at no charge for parts only or, at its option, replace any product or part of the product that proves defective because of improper workmanship and/or material, under normal installation, use, service and maintenance. If Hansgrohe is unable to provide a replacement and repair is not practical or cannot be made in timely fashion, Hansgrohe may elect to refund the purchase price in exchange for the return of the product.

LENGTH OF WARRANTY

Replacement or repaired parts of products will be covered for the term of this warranty, as stated in the following two sentences. If you are a consumer who purchased the product for use primarily for personal, family or household purposes, this warranty extends for as long as you own the product and the home in which the product is originally installed. If you purchased the product for use primarily for any other purpose, including, without limitation, a commercial purpose, this warranty extends only (i) for 1 year, with respect to Hansgrohe & Commercial products, and (ii) for 5 years, with respect to Axor products.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND HANSGROHE WILL NOT PAY FOR:

- A. Conditions, malfunctions or damage not resulting from defects in material or workmanship.
- B. Conditions, malfunctions or damage resulting from (1) normal wear and tear, improper installation, improper maintenance, misuse, abuse, negligence, accident or alteration; (2) the use of abrasive or caustic cleaning agents or "no-rinse" cleaning products, or the use of the product in any manner contrary to the product instructions; or (3) conditions in the home such as excessive water pressure or corrosion.
- C. Labor and other expenses for disconnection, deinstallation, or return of the product for warranty service (including but not limited to proper packaging and shipping costs), or for installation or reinstallation of the product.
- D. Accessories, connected materials and products, or related products not manufactured by Hansgrohe.
- E. Any Hansgrohe or Axor product sold for display purposes.
- F. Rubbed Bronze finish is subject to a 3-year limited warranty. Chrome and all PVD finishes are covered by the limited lifetime warranty.
- G. Hansgrohe Water Filtration System is subject to a 1-year limited warranty. Warranty does not include replacement filters.

TO OBTAIN WARRANTY PARTS OR INFORMATION

Contact your Hansgrohe retailer, or contact Technical Service at:

Hansgrohe, Inc.
1492 Bluegrass Lakes Parkway
Alpharetta, GA 30004
Toll-free 800-334-0455

In requesting warranty service, you will need to provide:

1. The sales receipt or other evidence of the date and place of purchase.
2. A description of the problem.
3. Delivery of the product or the defective part, postage prepaid and carefully packed and insured, to:

Hansgrohe, Inc.
1492 Bluegrass Lakes Parkway
Alpharetta, GA 30004
Toll-free 800-334-0455

When warranty service is completed, any repaired or replacement product or part will be returned to you postage prepaid.

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

REPAIR OR REPLACEMENT (OR, IN LIMITED CIRCUMSTANCES, REFUND OF THE PURCHASE PRICE) AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE PURCHASER. HANSGROHE NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY PERSON TO CREATE FOR IT ANY OTHER OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THIS PRODUCT. HANSGROHE SHALL NOT BE LIABLE TO PURCHASER OR ANY OTHER PERSON FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ARISING OUT OF BREACH OF THIS WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY).

Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty may last, so the above limitations may not apply to you. You may be required by law to give us a reasonable opportunity to correct or cure any failure to comply before you can bring any action in court against us under the Magnuson-Moss Warranty Act.

PRODUCT INSTRUCTIONS AND QUESTIONS

Upon purchase or prior to installation, please carefully inspect your Hansgrohe product for any damage or visible defect. Prior to installing, always carefully study the enclosed instructions on the proper installation and the care and maintenance of this product. If you have questions at any time about the use, installation or performance of your Hansgrohe product, or this warranty, please write us or call us toll-free at 800-334-0455.

hansgrohe

Hansgrohe, Inc. • 1490 Bluegrass Lakes Parkway • Alpharetta, GA 30004
Tel. 770-360-9880 • Fax 770-360-9887

www.hansgrohe-usa.com