Sealed Air
Diversey Care

Diversey

Suma® Break-Up®D3.5

Limpiador desengrasante espumoso para servicio pesado

Penetra, levanta y disuelve la suciedad de superficies duras, especialmente donde la grasa es un problema.

Efectivo

- Penetra rápidamente las sustancias aceitosas, la grasa y la grasa animal
- Remueva las sustancias aceitosas, aceites, grasa, suciedad, mugre, residuo de jabón, de paredes, pisos y equipos

Versátil

- Efectivo en la mayoría de superficies incluyendo el plástico y el acero inoxidable
- Para uso en ambientes de preparación de alimentos tales como supermercados, restaurantes, carnicerías y plantas de procesamiento de alimentos

Suma® Break-Up®

Limpiador desengrasante espumoso para servicio pesado

Instrucciones de uso

Limpieza por rociado de espuma

- Vierta el limpiador Suma® Break-Up® D3.5 Limpiador removedor de grasa espumoso de servicio pesado dentro del recipiente del equipo de producción de espuma Suma® Break-Up® D3.5 Limpiador removedor de grasa espumoso de servicio pesado o verifique su conexión apropiada con la unidad montada en pared Time-Mizer™/MC.
- Aplique abundante espuma a todas las superficies lavables.
- Permita que la espuma se adhiera durante al menos 5 minutos, pero no permita que la espuma se seque.
- Enjuague completamente todas las superficies con agua potable.

Trapeador y cubeta

- Diluya 6 oz. del limpiador por galón de agua caliente (1:20).
- Utilizando un trapeador o esponja, aplique abundante producto a la superficie.
- Permita que el producto penetre la suciedad.
- Restriegue con cepillo o máquina para pisos según se requiera.
- Recoja la solución con trapeador, enjuague con agua potable.

Limpieza por remojo

- Diluya 6 oz. del limpiador Suma® Break-Up® D3.5 Limpiador removedor de grasa espumoso de servicio pesado por galón de agua caliente (1:20) dentro de la cubeta/balde o fregadero.
- Ponga en remojo las piezas, utilice cepillo o esponja según se requiera.
- Sumerja las piezas en agua potable para enjuague.

NOTA: Al limpiar pisos, coloque avisos de “Piso Húmedo” alrededor del área que se va a limpiar. Tenga precaución ya que las superficies mojadas podrían estar resbaladizas. Evite la contaminación de las comidasdurante el uso o almacenamiento.

Especificaciones del producto

Descripción	
Certificación	Kosher
Color/Forma	Amarillo transparente, líquido
Punto de inflamación	› 200° F (› 93.4° C)
pH	6.62 (Concentrado) 6.60 (Dilución de uso 1:20)
Aroma	Suave
Tiempo de conservación	2 años
Solubilidad	Completa
Gravedad específica	1.0021

Productos disponibles

Código del producto	Descripción /Tamaño del paquete	Dilución
904495 04495	4 recipientes de 1 galón / 3.78 L	1:20
904497 04497	1 Envirobox™/MC de 5 galones / 18.9 L	1:20

Recordatorio de seguridad

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.sealedair.com o llamando por teléfono al 888 352 2249. El uso o disolución inapropiados podría resultar en daño a las superficies y riesgos físicos y para la salud iguales a los del concentrado. Consulte la Diversey HazMat Library (Biblioteca de materiales peligrosos de Diversey), solo disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, para obtener información de envío actualizada.

www.sealedair.com

© 2015 Sealed Air Corporation. Todos los derechos reservados. 30313 SPC30230S es (15/131)